



Pan-Ty® PLT2S-C2 Cable Tie, Red, PA6.6, 7.4"L, 50lb, PK100

PLT2S-C2

Kabelbinder, 7,4 ", Standardquerschnitts

Spezifikationen

Produkttyp	Kabelbinder
Zweitmarke	Pan-Ty
Farbe	Rot
Umgebung	Plenum
Material	Nylon 6.6
Gesamtlänge (Zoll)	7.4
Gesamtlänge (mm)	188
Gehäusebreite (Zoll)	0.19
Gehäusebreite (mm)	4.8
Gehäusestärke (Zoll)	0.052
Gehäusestärke (mm)	1.3
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	1.88
Max. Bündeldurchmesser (mm)	48
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.06
Min. Bündeldurchmesser (mm)	1.5
Min. Schleifzugfestigkeit (N)	222
Min. Schleifzugfestigkeit (lb)	50
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Min. Installationstemperatur (°C)	-20
Min. Installationstemperatur (°F)	-4
Erfüllte Normen	UL-kompatibel 62275, UL-gelistet Nr. E56854, UL-anerkannt Nr. E56854
U.S. Militär Querverweisnummer	MS3367-1-2
Zur Verwendung mit	GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2
Teilemerkmale	One piece construction provides consistent, reliable performance. Low thread force.

Verpackungsdetail

UPC	07498354758
Std. Pck. Mg.	100
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0321
Std. Abr. Mg.	1000
Std. Abr. Vol. (cf)	0.3207