



BIRO Circle Anbauflächenleuchte 1.200

**Artikel-Nr. 13693173**



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	3.213.0 6511.8
2.0 m	6.416.0 1627.9
3.0 m	9.618.9 723.5
4.0 m	12.811.9 407.0
5.0 m	16.014.9 260.5

BIRO Circle Anbauflächenleuchte 1.200, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 175W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 19.650lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 116°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>13693173</b>
<b>Stand:</b>	21.07.2021 20:26

Ansteuerung	DALI
Farbe	weiß
Lichtfarbe	3000 K
Systemeffizienz	112 lm/W
Lichtstrom	19.650 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Systemleistung	175 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	116 °

Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	1200 mm
Höhe	100 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lichtaustritt	direkt
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC