


## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm, Inhalt 0,75 m<sup>3</sup>, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 345465



## Bauer Späne-Kippbehälter mit niedriger Bauform

Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 680 x 1440 x 1280 mm
- Inhalt 0,75 m<sup>3</sup>
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 182 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 495 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters und automatisches Einrasten der Kippicherung
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm)
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Inhalt	0,75 m³	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Höhe	680 mm	Einfahrtaschenabstand	495 mm
Länge	1440 mm	Einfahrbreite	495 mm
Breite	1280 mm	Ablasshahn	ja
Traglast	1000 kg	stapelbar	nein
Bauart	niedrige Bauform	nestbar	nein
Material	Blech	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	verzinkt
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckeltyp	Klappdeckel
unterfahrbar	ja	Gewicht	182 kg

## Zubehör

518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg
--------	--	--

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau