

LED 40-124 Deckenleuchte

- Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel zur direkten Deckenmontage
- Starkes, neutralweisses Licht für gute Ausleuchtung des Raums
- Mit blendfreier Polycarbonat-Abdeckung
- Elegante Form, Metallgehäuse lichtgrau lackiert
- Mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden
- Nur für Innenräume geeignet



Technische Daten

Leuchtmittel:	41 W
Gewichteter Energieverbrauch:	41 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 265 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	3000 Lumen
Lichtausbeute:	80 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4400 Kelvin (neutralweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	400 Lux (Messabstand 150 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	30 000 Stunden
Dimension:	124 cm Länge x 12,4 cm Breite x 4,6 cm Höhe
Nettogewicht:	800 g
Material:	Metall, Kunststoff
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F Modellkennung: 4012400000670

Artikel-Nummer: h-5010.670 lichtgrau

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

Datenprüfung

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.



styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de