

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it>. Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

► Dati di base



Morsetto portafusibili, per fusibili di tipo G, sezione: 0,14 - 4 mm², AWG: 26-10, spessore: 6,2 mm, colore: nero

Codice articolo	3046032
Denominazione articolo	UT 4-HESI (5X20)
EAN	4017918956578
VPE	50 Pezzi
Tariffa doganale	85369010
Peso/Pezzi	0,01739 KG
Indicazione pagine catalogo	Pagina 40 (NTK-2006)

► Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



► Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	nero
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	56,8 mm
Altezza NS 35/7,5	73 mm
Altezza NS 35/15	80,5 mm

Dati tecnici

Fusibile	G / 5 x 20
Tipo di fusibile	Vetro
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC / EN
Corrente nominale I_N	6,3 A
Tensione nominale U_N	250 V (con l'impiego di morsetto portafusibili)

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	1,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,14 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	1,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	2,5 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	9 mm
Calibro a tampone	A4
Filettatura	M 3
Coppia min.	0,6 Nm

► Omologazioni

Marchi omologazioni



CSA

Tensione nominale U_N	600 V
Corrente nominale I_N	6,3 A
AWG/kcmil	26-10

CUL


Tensione nominale U_N	600 V
Corrente nominale I_N	6,3 A
AWG/kcmil	26-10

UL


Tensione nominale U_N	600 V
Corrente nominale I_N	6,3 A
AWG/kcmil	26-10

► Disegni

Disegno applicazione




Morsetti portafusibili in disposizione composita, con il blocco composto da 5 morsetti portafusibili



Morsetti portafusibili in disposizione singola, con il blocco composto da un morsetto portafusibile e 4 morsetti passanti

Schema di collegamento



► Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Guida profilo esterno, materiale: rame, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	Guida di supporto NS 35, altezza 7,5 mm, lunghezza 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	Guida di supporto NS 35, altezza 7,5 mm, lunghezza 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	Guida di supporto NS 35, altezza 7,5 mm, lunghezza 1155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 7,5 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Guida di supporto, profilata, versione alta, non asolata, spessore 1,5 mm, materiale: Alluminio, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Rame, non perforato, spessore 1,5 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	Guida di supporto NS 35, altezza 15 mm, lunghezza 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	Guida di supporto NS 35, altezza 15 mm, lunghezza 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	Guida di supporto NS 35, altezza 15 mm, lunghezza 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Guida di supporto, materiale: Acciaio, non perforato, spessore 2,3 mm, altezza 15 mm, larghezza 35 mm, lunghezza: 2 m
3004207	VS	Astina di collegamento, per accoppiare coltelli di sezionamento, in plastica, lunghezza 1m
Ponticelli		
3030336	FBS 2-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 2 poli, colore: rosso
3030242	FBS 3-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 3 poli, colore: rosso
3030255	FBS 4-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 4 poli, colore: rosso
3030349	FBS 5-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 5 poli, colore: rosso
3030271	FBS 10-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 10 poli, colore: rosso
3030365	FBS 20-6	Ponticello a innesto, per collegamenti trasversali al centro del morsetto, 20 poli, colore: rosso
Siglatura		
0811228	X-PEN 0,35	Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm

1050004	ZB 5 :UNBEDRUCKT	nastro Zack in bianco, 10 pezzi, da siglare con penna B-Stift, ZB-T o sistema CMS, sufficiente per siglare 100 morsetti di 5,2 mm di spessore, colore: bianco
1050017	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale: con i numeri da 1 a 10, da 11 a 20 ecc. fino a 991-1000, colore: bianco
1050020	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN	Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura trasversale: con i numeri da 1 a 10, da 11 a 20 ecc. fino a 991-1000, colore: bianco
5060906	ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, in bianco: 10 pezzi, da siglare con penna B-STIFT, ZB-T o sistema CMS, confezione grande, sufficiente per siglare 1000 morsetti di 5,2 mm di spessore, colore: bianco
1050295	ZB 5:SO/CMS	Nastro Zack, 10 pezzi, divisibile, per siglatura speciale custom
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale: con i numeri da 1 a 10, da 11 a 20 ecc. fino a 991-1000, colore: bianco
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, in bianco: da siglare con penna B-STIFT, ZB-T o sistema CMS, confezione grande, sufficiente per siglare 1000 morsetti di 6,2 mm di spessore, colore: bianco
1050499	ZB 6:SO/CMS	Nastro Zack, 10 pezzi, divisibile, per siglatura speciale custom

Utensili

1205053

SZS 0,6X3,5

Cacciavite per testa a taglio, adatto a tutti i morsetti a vite fino ad una sezione di 4,0 mm², lama: 0,6 x 3,5 mm, senza omologazione VDE

► Indirizzo

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel.: +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>
Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.