


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4124V Handwagen



Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	400
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1145
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	645
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	307
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1375
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	700
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1185
<b>Bereifung</b>	Vollgummi
<b>Radgröße (mm)</b>	250 x 60
<b>Ausführung</b>	mit Bordwänden
<b>Gewicht (kg)</b>	50
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976741246