


 **TEGERA® 16**


Entdecke mehr

HERAUSRAGENDE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Hochwertiger 0,34 mm dicker Butylhandschuh, der hervorragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien bietet, ohne das Fingerspitzengefühl oder den Komfort zu beeinträchtigen. Sandige Oberfläche und Touchscreen-Funktionalität – bedienen Sie Ihr Smartphone oder andere Bildschirme mit Ihren Handschuhen. Für allgemeine Arbeiten.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Gute Passform
- Geschmeidig

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Für Touchscreens
- Schutz gegen Chemikalien

SCHÜTZT VOR/GEGEN

infektionskrankheiten, verätzungen, kontakt mit chemikalien

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, ätzende umgebungen, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

landwirtschaftsarbeiten, reparaturarbeiten, petrochemiearbeiten, chemische arbeiten, chemisch-technische arbeiten, laborarbeiten, sanierungsarbeiten, müllabfuhrarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

chemical

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,34 mm

LÄNGE 350 mm

PROFILFORM Sandige Oberfläche

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON Wird nicht im Multipack verkauft/200

VERPACKUNGSARTEN Beutel

BESCHICHTUNGSMATERIAL Butyl

STULPENMODELL Rollierte Kanten

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EIGENSCHAFTEN



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	B	I	K
Permeationsstufe	5	2	6
Degradation %	42,0	66,6	18,1

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	16-7	7340118332857
8	16-8	7340118332895
9	16-9	7340118332932
10	16-10	7340118332970
11	16-11	7340118333014

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com