


Adatlap

Termékmegnevezés	KM Turbo világosszürke
Rövid leírás	körmös toldó
Tulajdonságok	gégecsövek vízálló és húzásellenálló összekötéséhez speciálisan betonszerelésnél, IP65 védelem, húzási ellenállás nagyobb mint 250 N
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33412



Normák: EN 61386-1, EN 61386-22



Hőmérséklet tartomány
-25 / +90 °C

UV-sugárzás tűrése*
L1

Cikkszám	Névleges csőátmérőhöz	Kicsomag	Nagycsomag
085 725	16 mm	100 db	1200 db
083 837	20 mm	100 db	800 db
083 839	25 mm	50 db	600 db
085 924	32 mm	25 db	300 db
102 331	40 mm	25 db	200 db
102 332	50 mm	15 db	120 db
102 333	63 mm	8 db	64 db

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Kivitel	húzásnak ellenálló
Anyag	PE

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kitenni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.