

## Combinagler 2P-J/ES40COMBI für Heftklammern der Type ES von 15 - 40 mm und Stauchkopfnägel (Brads) der Type J von 19 - 40 mm



### Teschnische Daten:

Gewicht: 1,5 kg  
Arbeitsdruck: 5 - 7 bar  
Luftverbrauch: 0,75 l/Nagelung  
LxBxH: 240 x 57,5 x 235 mm

### Anwendungsbeispiele:

Der universelle Nagler für den Innenausbau.  
Ohne Zubehör lassen sich Sockelleisten, Deckenleisten, Zierleisten,  
Paneele, Möbelerückwände, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune,  
Profilbretter und Abstandskralen sicher befestigen.  
Das Werkzeug ist dafür speziell ausgearbeitet.

### Serienmäßige Ausstattung

- Combimagazin
- Rückschlagsfrei
- Geräuschkämpfer
- Auslösesicherung
- Abluft verstellbar
- Im Kunststoff-Transportkoffer

**PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG**

Seestraße 20 - 26 • D-63679 Schotten • Tel.: 06044/9601-0 • Fax: 06044/9601-820 • info@prebena.de

**PREBENA Steen + Klentze GmbH**

Ewige Weide 8 • D-22926 Ahrensburg • Tel.: 04102/4952-0 • Fax: 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de