

Artikelnummer: 156785

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8152, vast, in hoogte verstelbaar, schuiflade, B 1500 x D 700 x H 840-1040

Langbeschreibung: Werkbank serie 8152, vast, in hoogte verstelbaar, schuiflade: De werkbank van de serie 8152 is stationair en in hoogte verstelbaar van 840 tot 1040 mm. De werkbank van de serie 8152 biedt een lade, een plank en is verkrijgbaar in vele breedtes. Dit model van de werkbank uit de serie 8215 is stationair en heeft in hoogte verstelbare framevoeten van Profi I stalen buis. Met een maximale hoogteverstelling van 840 tot 1040 mm kan de 8215 serie werkbank worden besteld in de breedtes 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm. Het heeft altijd een 40 mm dik massief beuken werkblad met een diepte van 700 mm. Dit model heeft ook een 180 mm hoog ladeblok met een losse handgreep en een legbord van plaatstaal met een legbordhoogte van 620 mm. De deur heeft een openingsbreedte van 180 graden, is afsluitbaar en wordt geleverd met twee sleutels. De werkbank van de serie 8215 draagt een oppervlaktebelasting van 1250 kg en wordt volledig gemonteerd geleverd. Meer details:

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650mm) met framevoeten van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2mm)
- In hoogte verstelbare framevoeten met niveaucompensatie en anti-slipknop
- Met lade: 1 x 180 mm
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- 1 deur: 1 x 360 mm, openingsbreedte 180 graden, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Steunframe, 4-zijdig onder het werkblad
- Plaatstalen legbord, legbordhoogte 620 mm (m.u.v. breedte 750 mm), diepte 650 mm
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- breedte: naar keuze 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm breed
- Hoogte: 840 tot 1040 mm

