


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUNORM PROFI25 MDP NR. 120700

Sicherheitstechnik



Automatischer Klingenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klingenrückzug des SECUNORM PROFI25 MDP gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



ROBUSTES SICHERHEITSMESSER MIT 25 MM KLINGENAUSTRITT UND AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG.

Bestellnummer 120700.02

Professionell bei jeder Anwendung. Metalletektierbar.

Das SECUNORM PROFI25 MDP trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. „25“, weil der Klingenausritt bei immerhin 25 mm liegt. So können Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen. Und nicht zuletzt „MDP“, weil alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers metalletektierbar sind.

Metalletektierbar

Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalletektierbare Kunststoff sorgt dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.

Kein Lack


In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

Robuster Griff

Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

 Hohe Sicherheit	 Metalldetektierbares Produkt	 Klingenwechsel ohne Werkzeug	 Höchster Abriebschutz
 Ergonomisch	 2-fach nutzbare Klinge	 Klingenaustrittslänge 25	 Schnitttiefe 21
 Für Rechts- und Linkshänder	 LOGO		

Hauptschneidmaterialien

 Karton: bis 3-lagig	 Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	 Kunststoffumreifungen	 Klebeband
 Sackware	 Folien- und Papierbahnen	 Garn, Schnur	 PVC-Bodenbelag
 Vliesstoff	 Filz	 Textil	


Montierte Klinge



NR. 199

0,63 mm, Breitschliff, rostfrei

KLINGENWECHSEL



Drücken Sie den Kunststoff einsatz mithilfe des Schiebers nach hinten heraus. Nicht am Einsatz ziehen und gleichzeitig den Schieber festhalten. Klinge wenden oder wechseln und darauf achten, dass sie wieder genau auf den Nocken liegt.

Achtung: Beim Einsetzen der Klinge niemals die Hand vor den Klingenschlitz halten.

Für Linkshänder die Klinge um 180° drehen.



PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 120700.02	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm	Maße Einzelkarton	144 x 22 x 38 mm
Gewicht Messer	84,5 g	Gewicht Einzelkarton	99,3 g
Basismaterial	Aluminium	EAN-Code Einzelkarton	4002632920431
Klingenaustritt	25 mm	Menge per Umkarton	10 Messer
Schnitttiefe	21 mm	Maße Umkarton	115 x 80 x 160 mm
		Gewicht Umkarton	1037,2 g
		EAN-Code Umkarton	4002632971754
		Zolltarifnummer	82119300

Ausstellungsdatum 11. August 2011

Zertifikat GS-Zertifikat
NR. S 60112078

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten.

Achtung, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Zur Verringerung der Verletzungsgefahr halten Sie Ihre den Schneiduntergrund fixierende und stabilisierende Hand so, dass beim Abrutschen des Messers weder diese Hand noch andere Körperteile gefährdet sind.

3. Ersatzteilaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingle rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur die bei MARTOR

erhältlichen Ersatzklingle. Ausgewechselte Klingle sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen beim Klinglewechsel oder in der Handhabung des Schiebers, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen.

ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP

NR. 9920



Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

KÖCHER KLEIN

NR. 9842



Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTISAFE, MULTISSET, PROFI, PROFI LIGHT, PROFI25 und PROFI40.

SAMMELBOX

NR. 9810




Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett entsorgen.

WANDHALTERUNG

SAMMELBOX

NR. 9845



Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

SAFEBOX


NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitzte nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL

NR. 9900



Mit den Acrylkarten überprüfen Sie die Sensibilität Ihrer Detektoren für metalledetektierbare Kunststoffe. Das MDP-PRÜFKARTENSET ACRYL besteht aus fünf Karten. Diese tragen als „Fremdkörper“ je eine Kunststoffkugel in sich – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Die Acrylkarten sind besonders stabil und langlebig.

MDP-PRÜFKARTENSET

NR. 9910



Im MDP-PRÜFKARTENSET gibt es fünf Karten mit verschiedenen Kunststoffkugeln – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Damit testen Sie zuverlässig die Wirksamkeit Ihrer Metalledektoren. Der Unterschied zur Acrylkarte: Die in einen Polybeutel eingeschweißte „Visitenkarte“ ist nicht so häufig wiederverwendbar.

HERSTELLER

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com