

Datenblatt

CM 201 (201-1AA40)

Technische Daten

Artikelnr.	201-1AA40
Bezeichnung	CM 201
Allgemeine Informationen	
Hinweis	-
Features	Vierfachklemmenmodul 2x5 Klemmen, grau/grau 2x6 Klemmen, rot/blau passiv
Klemmenparameter	
Klemmenspannung max.	DC 60 V
Klemmenstrom max.	10 A
Potenzialgruppe	
Anzahl Klemmen	5-5-6-6
Klemmenfarbe	grau-grau-rot-blau
Potenzialbindung	ungebunden-ungebunden-ungebunden-ungebunden
Potenzialgruppenstrom, max	10 A-10 A-10 A-10 A
Gehäuse	
Material	PPE / PA 6.6
Befestigung	Profilschiene 35mm
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	25,4 mm x 76 mm x 80 mm
Gewicht	90 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	
Zertifizierung nach UL508	ja