



Description:

Bacs t. 5, bleu en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- Taille 5 en 6 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, transparent, noir)
- volumes d'espace/de débordement : 19,27 L / 9,00 L
- Charge admissible 30 kg/capacité d'empilement : 242 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 1 logement de cloison max. (longitudinalement)
- Accessoire séparé : Séparateurs longitudinaux Réf. 675005
- disponible sur demande pour de grandes quantités taille 5 en matériau conducteur noir : Résistance superficielle 10^3 à 10^6 Ohm
- p=profondeur= 489 mm, l=largeur=312 mm, h=hauteur=184 mm
- Cotes intérieures : 422x267x171 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	675300
GTIN	4007228703610
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	7

Couleur	bleu
Volume en l	19,27
Poids (kg)	0,78
T x B x H (mm)	489 x 312 x 184

Suremballage

Contenu en morceaux	7
T x B x H (mm)	1195 x 470 x 310

Poids par récipient (kg)	5,46
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	10
Nombre de couches	5
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Carton par étage	2
Poids brut de la palette (kg)	74,6