



Beschrijving:

Brandstofjerrycan PREMIUM, 5 l, rood, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen, robuust en ongevoelig voor impact
- dankzij zware kwaliteit bijzonder lage permeatie (neutrale geur)
- TÜV-gecertificeerde productie en E10-geschikt
- met een in de jerrycanbehuizing geïntegreerde uitloopbuis voor dieselveertuigen met beveiliging tegen het tanken van de verkeerde brandstof (art.-nr. 819100)
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop, rood
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- aparte accessoires en reserveonderdelen beschikbaar, zoals veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, gevaarsaanduidingsetiketten (306100)
- Toelatingsnummer UN 3H1/Y/120/.../D/BAM 15505-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=Diepte=147 mm b=Breedte=265 mm h=Hoogte=247 mm Aandraaimoment Vast met de hand

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	800500
GTIN	4007228800500
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	12

Kleur	rood
Volume in L	5
Gewicht (kg)	0,53
D x B x H (mm)	147 x 265 x 247

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	12
D x B x H (mm)	805 x 605 x 270

Brutogewicht VE kg	7,22
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

Kartonnen dozen per laag	2
Gewicht (kg)	135,52