



Opis:

Kanister na paliwo PROFİ, 20 l, kolor czerwony, HDPE, z dopuszczeniem UN, na benzynę, olej napędowy i inne substancje niebezpieczne

- spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa, solidny i odporny na uderzenia
- Produkcja sprawdzona przez TÜV, nadaje się do paliwa E10
- możliwość układania w stopy, co zajmuje niewiele miejsca, oraz wkładania do uchwytów na kanister nr art. 435500
- wylewka zintegrowana w korpusie kanistra z zamknięciem zabezpieczonym przed zgubieniem i otwarciem przez dzieci, kolor czarny
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- brak cząstek rdzy i niższa przewodność cieplna w porównaniu z kanistrami metalowymi
- na zapytanie: możliwości: branding, etykietowanie i indywidualne kolory
- dostępne oddzielne akcesoria i części zamienne, np. wylewki, etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- nr dopuszczenia UN 3H1/Y/150/./D/BAM 12924-huen
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 29 mm / a = średnica zewn. gwintu = 38 mm
- t = głębokość=165 mm b = szerokość=350 mm h = wysokość=495 mm
- Moment dokręcania: 8 Nm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	802060
GTIN	4007228802061
Taryfa celna	39233090
Jednostka opakowania (JO)	3

Kolor	czerwony
Objętość w l	20
Masa (kg)	1,25
D x S x W (mm)	165 x 350 x 495

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	3
D x S x W (mm)	530 x 395 x 545

Masa brutto OJ (kg)	4,35
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	16
Liczba warstw	4
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

kartony/warstwa	4
Masa (kg)	89,6