

Artikelnummer: 129869

Kurzbeschreibung: Etagenwagen mit 3 Böden,
800 x 500 mm

Langbeschreibung: Etagenwagen mit 3 Böden,
800 x 500 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für
den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus
Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit
Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse
verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß
Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht
drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingekittet
und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro
Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus
Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau.

Ladefläche: 800 x 500 mm

Etagenabstände: 520 mm

235/750/1310 mm

Tragkraft: 250 kg

Eigengewicht: 39 kg

Außenmaße: 860 x 500 mm

Etagenhöhen:

Gesamthöhe: 1500 mm

Radgröße: 160 mm



EAN/GTIN: 4250448502123