

**Artikelnummer:** 132500

**Kurzbeschreibung:** Schäfer Shop Select Umweltschrank MSI-US2506, Stahl, B 600 x T 500 x H 1935 mm Belüftungsschlitze, 4 Wannen a' 11 l

**Langbeschreibung:** Der Umweltschrank der Serie MSI-US mit 4 Auffangwannen überzeugt als Lösung für die sichere Lagerung Gewässer gefährdender Stoffe in Kleingebinden am Arbeitsplatz. Auch nicht entzündbare Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen können Sie in ihm vorschriftsgemäss aufbewahren.

Konformität

Entspricht Art.-R5 162 und R5 170 des Codes der öffentlichen Gesundheit. Entspricht weiterhin den Richtlinien der I.N.R.S. Standardisierte Piktogramme, konform der Norm NF X08.003 und ISO 3864 und der Europäischen Richtlinie 92/58/CEE. Erlaubt, gefährliche Produkte konform mit der Gesetzgebung zu lagern.

Sicherheit

Die robuste Stahlkonstruktion mit qualitativ hochwertiger Pulverbeschichtung ist korrosionsbeständig und gewährleistet einen langlebigen Einsatz. Die Lüftungsschlitze im unteren Bereich des Schrankes sorgen für eine kontinuierliche, natürliche Innenraumbelüftung. Den Schrank können Sie darüber hinaus an ein technisches Lüftungssystem ( 75 mm) anschliessen. Eine hierfür geeignete Öffnung ist im Deckel des Schrankes vorgestanzt. Die Flügeltüren erlauben mit grossem 115-Öffnungswinkel eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auf den Inhalt. Eine 2-Punkt-Verriegelung und Sicherheitsschloss sind im Türgriff integriert.

Wichtige Details:

Zur Lagerung von gewässer- und umweltgefährdenden Flüssigkeiten  
Robuste Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in hoher Qualität  
4x Auffangwannen:

50 mm hoch, verzinkt, dicht geschweisst  
Tragkraft bis max. 50 kg bei gleichmässig verteilter Last  
Höhenverstellbar in 25-mm-Schritten

Lüftungsöffnungen im unteren Bereich des Schrankes  
Anschluss an ein Lüftungssystem ( 75 mm) möglich  
Deckel des Schrankes für technische Abluft vorgestanzt  
Flügeltüren mit grossem 115-Öffnungswinkel  
2-Punkt-Verriegelung und Sicherheitsschloss im Türgriff integriert

MSI-US2506:

Masse: B 600 x T 500 x H 1935 mm  
Auffangvolumen je Wanne: 11 l

MSI-US2509:

Masse: B 900 x T 500 x H 1935 mm  
Auffangvolumen je Wanne: 18 l

MSI-US2512:

Masse: B 1200 x T 500 x H 1585 mm  
Auffangvolumen je Wanne: 23 l

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4051273750181

