

Metall-Einbaustrahler 80mm starr, f.Socket MR16/GX5,3 Bohrung 60mm Chrom

Artikel-Nr. 53006



www.sh-licht.de

Montageart:	Einbau
Leuchtmittel:	NV-Halogenlampe
Fassung:	GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten:	Nein
Nennspannung:	12 - 12 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Gehäusefarbe:	Chrom
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:	Nein
Außendurchmesser:	80 mm
Einbautiefe:	42 mm
Einbaudurchmesser:	60 mm
Schutzklasse:	III
Schutzart (IP):	IP20
Brandschutz "F":	Ja
Mit Leuchtmittel:	Nein

Seite 1


Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Metall-Einbaustrahler 80mm starr Metall-Einbaustrahler MR-16, GX5,3, für Leuchtmittel mit maximal 50W geeignet, starr, 60mm Bohrung., Für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen., - auch mit HV-Lampen zu betreiben


Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3a, Verordnung 874/2012, Anhang I (2)

Letzte Aktualisierung am: 16.03.2015 16:20:48

Rolux Leuchten
Modell: DF-9505




Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energie-klassen:



A++
A+
A
B
C
D
E

LED

874/2012 

Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.