

Artikelnummer: 129839

Kurzbeschreibung: Paletten-Fahrgestell, verschwei sster erhöhter Ladefläche, Elastik-Vollgummireifen, 1230 x 830 mm

Langbeschreibung: Paletten-Fahrgestell, verschwei sster erhöhter Ladefläche, Elastik-Vollgummireifen, 1230 x 830 mm: Grundrahmen Winkelstahl (50/50/5 mm). Lenkrollen mit Elastik-Vollgummireifen, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummireifen, Gehäuse verzinkt. Mit Fangtellern auf allen Ecken zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 1210 x 810 mm

Außenma ße: 1300 x 900 mm Ladeflächenhöhe: 650 mm

Tragkraft: 1200 kg

Rad a ße: 200 mm

Radmaterial: Elastik-Vollgummi

Eigengewicht: 55 kg

EAN/GTIN: 4250448501102

