

**Artikelnummer:** 129894

**Kurzbeschreibung:** Eurokastenwagen mit offenem Rahmen und 6 Kästen, 820 x 620 mm

**Langbeschreibung:** Eurokastenwagen mit offenem Rahmen und 6 Kästen, 820 x 620 mm: Für einen gut sortierten und übersichtlichen Transport der verschiedensten Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). 4 x Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Etagenböden variabel einhängbar und stufenlos bis 20-Grad verstellbar, Etagenböden jederzeit nachrüstbar a'çâ,-â€œ siehe Zubehör. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.



Rahmen des Grundbodens aus Winkelstahl (40/40/4 mm), Rahmen der Etagenböden aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Die Fixierung der Einlegeböden ist in Abständen von 50 mm möglich. Über eine Flügelmutter lassen sich die Böden stufenlos bis 20-Grad neigen. Der überstehende Rand ist je nach Ausführung 15 mm (mit Holzboden) oder 25 mm (offener Rahmen). Im Lieferumfang sind zwei Einlegeböden und ein Grundboden enthalten. Die Tragkraft pro Einlegeboden beträgt max. 60 kg. Lieferung inkl. 6 Eurokästen in Grau, Maße: B 600 x T 400 x H 170 mm. Ladefläche: 820 x 620 mm Außenmaße: 880 x 630 mm

Etagenhöhe: 200 mm/variabel

Gesamthöhe: 1350 mm

Nutzhöhe: 1150 mm

Tragkraft: 200

kg

Rad a'Ëœ: 125 mm

Eigengewicht: 53 kg

**EAN/GTIN:** 4250448502536