

**Artikelnummer:** 400800

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Werkbank Profi Standard, Tischplatte Kunststoff B 1500 x T 700, rotorange

**Langbeschreibung:** Manuflex Werkbank Profi Standard, T 700 x H 840 mm, Breite und Platte wählbar: Die Manuflex Werkbank Profi Standard hat eine Tiefe von 700 mm bei einer Höhe von 840 mm. Bei der Manuflex Werkbank Profi Standard können Sie die Breite und die Tischplatte individuell wählen.

Die Manuflex Werkbank Profi Standard ist dank seines selbsttragenden Stahlrahmengestells besonders stabil und langlebig. Sie kann dabei aufgrund von vielfältigem Zubehör jederzeit zu einem komplett ausgestatteten Fertigungs- und Montageplatz ausgebaut werden. Dabei hat die Werkbank eine Tiefe von 700 mm bei einer Höhe von 840 mm. Sie können entscheiden, ob Sie die Manuflex Werkbank Profi Standard mit einer Breite von 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm geliefert bekommen möchten. Die Tischplatte ist ebenfalls wählbar. Immer 40 mm stark und 700 mm tief haben Sie die Wahl zwischen einer Kunststoff-Tischplatte, die perfekt ist für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit oder einer geölten Multiplex-Tischplatte, die für hohe mechanische Beanspruchungen gedacht ist. Das Gestell der Manuflex Werkbank Profi Standard besteht aus zwei Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen Zargen mit Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Auf Anfrage liefern wir Ihnen die Manuflex Werkbank Profi Standard auch in einer leitfähigen Ausführung. Weitere Details: Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Als Einzel- oder Reihenwerkbank einsetzbar Erweiterung zu komplett ausgestatteten Fertigungs- und Montageplätzen durch vielfältiges Zubehör möglich Gestell: 2 Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags, hochwertig pulverbeschichtet Tischplatte: 40 mm stark, 700 mm tief, wahlweise als Kunststoff- oder geölter Multiplex-Tischplatte erhältlich Maße: T 700 x H 840 mm Breite wahlweise: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm Auf Anfrage auch in leitfähiger Ausführung lieferbar Kunststoff-Tischplatte: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stofffestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Geölte Multiplex-Tischplatte: Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen wie im Montage- und Fertigungsbereich gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.



**EAN/GTIN:** 4045916116311