

Dźwignie mimośrodowe szybkiego mocowania • z gwintem wewnętrznym

23390.0202



Opis produktu

Do szybkiego i łatwego mocowania oraz zwalniania detali obrabianych. W przypadku użycia wykonania "nastawnego" (rysunek 2), pozycję mocowania można przesuwac.

Materiał

Podkładka

- Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym

Dźwignia

- odlew cynkowy, pokryty plastikiem, czarny, zbliżony do RAL 9005

Część gwintowana

- Stal nierdzewna 1.4305


Części wewnętrzne

- Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka regulacyjna

- Stal nierdzewna 1.4305

Rysunek



Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | | | | | | Skok s przy ustawieniu dźwigni pod kątem 90° [mm] | Temperatura maks. [°C] | Ciężar [g] | Nr art. |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----|----------------|---|---|------------------------------|---------------|------------|
| l | d ₁ | d ₃ | d ₅ | h ₂ maks. [mm] | b | t ₁ | t ₂ min. w pozycji mocującej | | | | |
| z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna | | | | | | | | | | | |
| 82 | M8 | 20 | 22,5 | 19,5 | 20 | 15 | 3,7 | 1 | 80 | 118 | 23390.0202 |

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 14.06.2023.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.