



Türdrücker (R-Technik) 111R


Türdrücker 111R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.

Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.

Mit Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt
Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:
305.20R, 315.20R, 230.20R, 235.20R, 285.20R



Abmessungen in mm




Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 07.03.2022