

## PROCITY barrière extensible

hauteur x largeur 1100 x 0 - 2200 mm,  
montant coloris rouge/blanc, en  
PVC en rouge/blanc

Numéro d'article: 224525



## PROCITY Barrière extensible pliables pour un gain de place

barrière extensible

- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur 1100 x 0 - 2200 mm
- système de stockage intégré
- pied préparé pour le lestage
- montant coloris rouge/blanc
- en PVC en rouge/blanc
- poids 8 kg

### Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	équipement système de balisage	système de stockage intégré
système de balisage	grillage	Exécution de pied	préparé pour le lestage
type de système de balisage	barrière extensible	couleur de montant	rouge/blanc
lieu d'utilisation	extérieur	matériau	PVC
hauteur	1100 mm	couleur	rouge/blanc
largeur	0-2200 mm	Poids	8 kg

Cela s'adapte aussi ...

141938		panneau d'avertissement, colonne d'information, en plastique en jaune, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
148926		Réparation de sol, conditionnement 20 kg : 5 kg de liant et 15 kg de sable quartzeux, en RAL7021 gris noir
221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
504402		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements élastiques, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique