

## **RAPIDLIFT** **chariot avec barre de** **poussée**



force 200 kg, plateau longueur x largeur 810 x 500 mm, plateforme en plastique avec surface gaufrée, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



**Numéro d'article: 400747**

## **RAPIDLIFT Chariot à dossier** **pliable**

chariot avec barre de poussée

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 810 x 500 mm
- plateforme en plastique avec surface gaufrée
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- barre de poussée rabattable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation
- structure en plastique
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

|                           |                               |                          |   |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention   | chariot de manutention        | fonction rabattable      | barre de poussée rabattable                 |
| type de chariot           | chariots à dossier            | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| type de chariot à dossier | chariot avec barre de poussée | pneumatique              | TPE   |
| charge                    | 200 kg                        | équipement roue          | roulettes pivotantes avec freins            |
| rabattable                | oui                           | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| longueur de plateau       | 810 mm                        | Ø de roue                | 125 mm                                      |
| largeur de plateau        | 500 mm                        | livraison                | démonté                                     |
| matériau de plateforme    | plastique                     | surface                  | finition peinture époxy                     |
| surface de plateforme     | gaufré                        | couleur                  | bleu signalisation // RAL5017               |
| rehausses                 | 1 ridelle (ajourée)           | norme                    | EN 1757-3 (frein)                           |
| emboîtable                | non                           | Poids                    | 13 kg                                       |
| matériau                  | plastique                     |                          |   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215911 |   | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9                                      |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique   |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 762972 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, capacité 31 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein                                      |
| 948868 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 21 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein                                      |