

Feuille de données du produit



Article N°: 4124V Char à bras léger

Equipements de manutention



En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Ridelles hauteur 250 mm, Plateau et ridelles en contreplaqué hydrofuge. Essieu avec timon. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	1145
Largeur de surface utile (mm)	645
Hauteur de zone de chargement (mm)	307
Longueur totale (mm)	1375
Largeur totale (mm)	700
Hauteur totale (mm)	1185
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	250 x 60
Configuration	mit Bordwänden
Poids (kg)	50
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976741246