

## Información sobre productos

# 11 06 160

### Alicate pelacables

Con muelle de apertura universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm<sup>2</sup> de sección de cable
- Fácil ajuste al diámetro del hilo mediante tuerca interior
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite



⚠ 1000 V 

#### Información general

|                  |   |
|------------------|---|
| Núm. de artículo | 11 06 160   |
| EAN              | 4003773021933   |
| Alicate          | cromado   |
| Cabeza           | cromado   |
| Mangos           | aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE |
| Peso             | 180 g   |
| Dimensiones      | 160 x 57 x 19 mm                                      |
| Norma            | DIN EN 60900 IEC 60900                                |
| conforme a REACH | no contiene SVHC                                      |
| conforme a RoHS  | no se aplica  |

#### Características técnicas

|  |                    |
|--|--------------------|
| Valores de pelado milímetros cuadrados | 10 mm <sup>2</sup> |
| Valores de pelado (diámetro)           | Ø 5,0 mm           |
| AWG                                    | 8                  |
| comprobado por VDE                     | sí                 |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

