

Informazione prodotto

67 05 140

Tronchese per meccanica con tagliente frontale - tipo forte

DIN ISO 5748

- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Con capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell'angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	67 05 140
EAN	4003773017929
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	176 g
Dimensioni	140 x 55 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5748
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,1 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 1,5 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

