

## Termékinformációk

# 90 10 185

## Csővágó többretegű és pneumatikus tömlőkhöz



- Ideális minden általánosan kapható folyadékot szállító többretegű és pneumatikus tömlőhöz/csőhöz, Ø 4–20 mm közötti széles alkalmazási tartományban
- A derékszögű pozicionálás univerzális támogatásával
- Könnyű a kéznek folyamatos használat esetén is az alacsony erőszükségletnek köszönhetően, a rugós mechanizmus pedig automatikusan kinyitja
- Kicserélhető kés
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Ergonomikus kialakítású fogantyúk üvegszálas erősítésű műanyagból
- Kábelek vágására nem alkalmas
- A legerősebb speciális acélból készül kés, olajban edzett és megeresztett

### Általános

Cikkszám	90 10 185
EAN	4003773084846
Fogantyúk	erős, üvegszállal erősített műanyagból
Súly	175 g
Méretek	185 x 68 x 24 mm

### Műszaki jellemzők

Vágási kapacitások (átmérő)	Ø 4 – 20 mm
Vágási hossz mm	25 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



