

Broszura informacyjna

95 16 165 T

Nożyce do kabli

IEC 60900 DIN EN 60900



- Zintegrowany zacpek izolowany do zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem w trakcie pracy
- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Czyste i gładkie cięcia bez miażdżenia i deformacji
- Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągnionych na zimno
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Łatwe cięcie nawet jedną ręką
- Bezpieczny profil rękojeści
- Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo

⚡ 1000 V



Ogólna

Nr art.	95 16 165 T
EAN	4003773081524
Nożyczki	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami izolowanymi wg VDE
Waga	260 g
Wymiary	165 x 67 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	50 mm ²
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Cięcie za pomocą nożyc do kabli: łatwe, czyste cięcie bez deformacji kabla

