

Broszura informacyjna

98 99 15

Walizka narzędziowa "BIG Twin Move RED" dla elektryków



- Trwała konstrukcja z materiału ABS, czerwony kolor; wyposażona w gamę narzędzi KNIPEX do pracy w systemach, przetestowanych zgodnie z normą DIN EN/IEC 60900
- Zestaw teleskopowego uchwytu w dnie oraz dwie zewnętrzne płynnie pracujące wrotki
- Sprzęt wolnostojący we wszystkich położeniach otwarcia dzięki zatraskowemu uchwytowi pokrywy z mechanizmem zawiasowym po obu stronach i swobodną regulacją kąta.
- Walizkę można otworzyć z jednej lub z dwu stron; dno i wieko można otwierać niezależnie.
- Maksymalna ładowność: 30 kg
- Pojemność: 38 litrów
- Wizytownik adresowy z dwoma plakietkami do indywidualnego etykietowania
- Rama aluminiowa po obwodzie z solidnie zamocowaną, stabilną ścianką środkową, którą można wyposażać w narzędzia po obu stronach, z uniwersalnymi możliwościami uzupełniania wyposażenia walizki dzięki elastycznemu uchwytowi pętelkowym i dwunastu małym kieszonkom
- Metalowe okucia
- Zamek z kombinacją złożoną z trzech cyfr umożliwiający bezpieczne zamknięcie walizki
- Dwa metalowe zamki do mocowania pokrywy i dna
- Wyjmowana półka na dokumenty i wyciągana ścianka narzędziowa wykonana z zabezpieczonego przed zabrudzeniem arkusza polipropylenowego o podwójnych ściankach, z 13 kieszonkami narzędziowymi
- Dno, które można mocować przyciskiem, o wysokości 58 mm, możliwe do podziału za pomocą elastycznych wkładek; płyta pokrywy z sześcioma dużymi wciskanyimi przedziałami
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 520 x 435 x 290 mm; wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900
- Łącznie 95 opcjonalne wkładki

Ogólna

Nr art.	98 99 15
EAN	4003773084341
Waga	15.095 g
Wymiary	432 x 317 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Szerokość zewnętrzna (wewnętrzna)	520 mm (490 mm)
Wysokość zewnętrzna (wewnętrzna)	435 mm (370 mm)
Głębokość zewnętrzna (wewnętrzna)	290 mm (110 mm) / (100 mm)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych