

## Hymer escabeau industriel SC 40 4024

accès double face, 2 x 8 marches  
(estrade incl.), Hauteur 1,34 m,  
longueur de lisse 2,02 m, En  
aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 147631



**HYMER**



**10 YEARS  
WARRANTY**



## Hymer Escabeau industriel SC 40 4024

### Double accès

escabeau industriel

- accès double face
- 2 x 8 marches (estrade incl.)
- Hauteur 1,34 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,02 m
- entretoises angulaires sur la marche inférieure
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- En aluminium, lisses anodisé
- posé hauteur x largeur 1840 x 0 mm
- poids 8,8 kg
- consignes de sécurité : la marche supérieure (marche charnière) ne



doit en aucun cas être utilisée comme appui !

- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
matériau	aluminium	étrier de sécurité	non
utilisation	double face	protection contre l'écartement	oui
Longueur de lisse	2,02 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur d'estrade	1,34 m	bac	non
hauteur	1,34 m	stabilité / renfort / entretoise	entretoises angulaires sur la marche inférieure
Hauteur d'accès	3,34 m	surface de longerons	anodisé
hauteur de travail	2,84 mm	Pour escalier	non
nombre de marches	2 x 8	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
profondeur des marches	80 mm	consigne de sécurité échelles	la marche supérieure (marche charnière) ne doit en aucun cas être utilisée comme appui !
hauteur	1840 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
largeur		garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	8,8 kg
fonction rabattable	pliables pour un gain de place		

## Accessoires

224582



Ruban antistatique, pour échelle