

## Hymer veiligheidsvouwtrap

bordes hoogte 900 mm, op- en afstappen eenzijdig met 47 ° helling, 4 treden met rubber laag (incl. bordes), van aluminium, veilig in gebruik door veiligheidsbeugel, trek- en druckbestendige versterking

Artikelnummer: 147673



**HYMER**



## Hymer In-/uitklapbare veiligheidstrap met veiligheidsbeugel

veiligheidsvouwtrap

- bordes hoogte 900 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,4 m
- op- en afstappen eenzijdig met 47 ° helling
- 4 treden met rubber laag (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 360 x 230 mm
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 1430 x 570 x 120 mm
- van aluminium
- met opbergbak
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel, trek- en druckbestendige versterking
- gewicht 10,6 kg



## Technische details

stijgtechniek	veiligheidsvouwtrap	in-/uitklapbreedte	570 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapdiepte	120 mm
gebruik	eezijdig	verrijdbaar	nee
hoogte sokkel	900 mm	diepte trede	230 mm
treden aantal	4	breedte treden	360 mm
type trede/sport	treden met rubber laag	breedte	580 mm
werkhoogte	2,4 m	ladder uitrusting	opbergbak
kanteling	47 °	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel, trek- en drukbestendige versteviging
in-/uitklapbaar	ja	veiligheidsbeugel	ja
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	opbergbak	ja
in-/uitklaphoogte	1430 mm	gewicht	10,6 kg

## Gerelateerde Producten

147602		wielenset voor veiligheidstrap
147612		reserveonderdeel voor veiligheidstrap