

## fetra handtrekwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 600 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
opbouw 2 houten wanden,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 4 wielen, wielen met  
lucht-banden



**fetra**  
Transportgeräte



**Artikelnummer: 158801**

## fetra Handtrekwagen

### met 2 kopwanden

handtrekwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte 1192 x 1272 x 609 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw 2 houten wanden
- draaischemelbesturing
- schardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	500 kg	platform uitvoering	Waterdicht
constructies	2 houten wanden	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogte constructies	300 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	1000 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	600 mm	wiellager	wiellager
materiaal	staal/hout	wielstand	rechthoekig
hoogte	1192 mm	type rem	automatische rem
sturing	draaischemelbesturing	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	briljantblauw // RAL5007
lengte	1272 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	609 mm	garantie	10 jaar
euronorm	nee	gewicht	439 kg