

Lakape

Euronorm-stapelbak

Favorit

hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in groen, Wanden gesloten, bodem gesloten

VE 2 stuks

Artikelnummer: 204122



Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm
- draagvermogen 40 kg
- belasting 600 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in groen
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- Temperatuurbestendig -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

Technische details

baktype Stapelbak



vloerconstructie gesloten

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| euronorm | ja | draagvermogen | 40 kg |
| inhoud | 22 l | last | 600 kg |
| hoogte | 120 mm | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| lengte | 600 mm | geschikt voor levensmiddelen | ja |
| breedte | 400 mm | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| materiaal | polypropyleen | temperatuurbestendigheid | -20 °C tot +80 °C |
| stapelbaar | ja | geschikt voor rollenbanen | ja |
| nestbaar | nee | kleur | groen |
| vouwbaar | nee | garantie | 5 jaar |
| wandconstructie | gesloten | gewicht | 2,3 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 101593 |  | koffergreep, voor stapelbak, in zwart |
| 101596 |  | etikethoes voor stapelbak |
| 508902 |  | afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart |
| 508908 |  | oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart |
| 509423 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 509424 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 100 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 530307 | | etikettenclip voor Euronorm-stapelbak, van metaal |
| 531616 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 531617 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet |
| 789403 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden |
| 992484 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
| 229873 |  | barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm |