

stumpf conteneur de tri sélectif

coupe-feu, Capacité 1 x 45 l,
hauteur x largeur x profondeur 640 x
330 x 310 mm, corps en Tôle d'acier
de qualité galvanisé avec finition
peinture époxy antichocs et
antirayures RAL6024 vert
signalisation, couvercle en Tôle
d'acier de qualité galvanisé avec
finition peinture époxy antichocs et
antirayures RAL6024 vert signalisation

Numéro d'article: 204814



stumpf Conteneur de tri sélectif

stationnaire

conteneur de tri sélectif

- tablette
- coupe-feu
- Capacité 1 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 640 x 330 x 310 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- auto-fermant et anti-odeurs
- partie supérieure amovible
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture

époxy antichocs et antirayures RAL6024 vert signalisation

- couvercle en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL6024 vert signalisation
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| équipement d'élimination | conteneur de tri sélectif | fonction couvercle | auto-fermant, anti-odeurs |
| lieu d'utilisation | intérieur | Auvent de protection | non |
| installation | tablette | couleur du couvercle | vert signalisation // RAL6024 |
| capacité | 45 l | exécution couleur | vert signalisation // RAL6024 |
| unité collectrice | 1 pièce | Matériau corps | Acier |
| hauteur | 640 mm | surface de corps | galvanisé // finition peinture époxy |
| largeur | 330 mm | couleur du corps | vert signalisation // RAL6024 |
| profondeur | 310 mm | matériau de couvercle | Acier |
| exécution piètement | stationnaire | surface couvercle | galvanisé // finition peinture époxy |
| coupe-feu | coupe-feu | vidange par | pièce de tête |
| réservoir intérieur | non | gerbable | non |
| mécanique de roulement | non | forme | angulaire |
| roulant | non | garantie | 5 années |
| couvercle | oui | norme | DIN 4102 BK A1 (testé) |
| type de couvercle | trappe d'insertion | Poids | 7,7 kg |

Accessoires

204819



Kit d'étiquettes pour conteneur de tri sélectif, verre, papier, plastique, métal, biodégradables et résidus

Cela s'adapte aussi ...

468501



Torsadeuse, pour sac poubelle

501813



chariot conteneur aluminium, force 200 kg, capacité 430 l, hauteur x longueur x largeur 835 x 1130 x 630 mm, avec bandage caoutchouc plein

505173



pochette d'affichage, DIN A3 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques

526031



support sur pied pour rouleaux essie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir

527157



kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois