

## Krause

### telescoop-platformladder

STABILO® Professional

bordes hoogte x breedte x diepte  
1550 - 2100 x 500 x 450 mm, van  
aluminium

Artikelnummer: 225316



### Krause Telescoop-platformladder Telescopische platformladder STABILO® Professional

met eenvoudige hoogteverstelling

telescoop-platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1550 - 2100 x 500 x 450 mm
- trap eenzijdig
- Voor een werkhogte tot ca. 4,1 m
- van aluminium
- ClickMatic-systeem voor eenvoudige hoogteverstelling
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en afzetketting
- hoge stabiliteit door trek- en drukbeveiligingen
- 2 wielen, 1 dwarstraverse met antislip voetdoppen
- gewicht 20 kg
- conform EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest



## Technische details

stijgtechniek	platformladder	verrijdbaar	ja
laddertype	telescoop-platformladder	ladder functie	ClickMatic-systeem voor eenvoudige hoogteverstelling
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel // afzetketting
gebruik	eenzijdig	spreidbeveiliging	ja
hoogte sokkel	1550-2100 mm	veiligheidsbeugel	ja
breedte sokkel	500 mm	stabiliteit/versteving/schoeren	trek- en drukbeveiligingen
diepte sokkel	450 mm	onderbouw	2 wielen, 1 dwarstraverse met antislip voetdoppen
werkhoogte	4,1 m	norm	EN 131
treden aantal	6+2	certificering	TÜV getest
breedte	900 mm	gewicht	20 kg
in-/uitklapbaar	ja		