

bott **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 525 x 550 mm, 4 lade(n), met volledig uittrekbaar, 1 x kast met vleugel deur, 1 niveaus met Stalen bodem

Artikelnummer: 232189



ladekast










- hoogte x breedte x diepte 1000 x 525 x 550 mm
- 4 lade(n)
- laden hoogte 4x100 mm
- constructie van staal, gelast
- draagvermogen per lade 75 kg
- met volledig uittrekbaar
- ladegeleider 100 %
- met uittrekblokkade
- 1 x kast met vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- 1 niveaus met Stalen bodem







Technische details

meubeltype	kast	openingshoek deur	180 °
type kast	ladekast	legborden / schappen aantal	1 stuks
materiaal	staal	uittrekbare lade	100 %
materiaal verwerking	gelast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1000 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
breedte	525 mm	oppervlak romp	
diepte	550 mm	oppervlak front	
laden aantal	4 stuks	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal x hoogte	4x100 mm	soort uittrekking	volledig uittrekbaar
draagvermogen lade	75 kg	oppervlak legbord	verzinkt
slagbomen aantal	1 stuks	scheidingswand	nee
deuren aantal	1 stuks	gewicht	52,454 kg
type deur	vleugeldeur		

Gerelateerde Producten

232988		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232990		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233033		afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 525 x 550 mm, in zwart
233050		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
233438		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, van beukenmultiplex in decor bruin
233440		afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

		
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen