

## **bott** **lessenaarkast** verso

hoogte x breedte x diepte 1130 x 525 x 550 mm, uitgerust met legborden, lades, 1 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 232520**








### lessenaarkast

- hoogte x breedte x diepte 1130 x 525 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- uitgerust met legborden, lades
- vleugel deur
- 1 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- 1 lade(n)
- laden hoogte 1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- afsluitbaar
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag





## Technische details

meubeltype	lessenaar	uittrekbare lade	100 %
type kast	lessenaar	laden aantal x hoogte	1x175 mm
type lessenaar	lessenaarkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	vleugeldeur	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1130 mm	materiaal	staal
breedte	525 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	550 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
lessenaar uitrusting	legborden, lades	oppervlak front	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	1 stuks	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
draagvermogen legbord	75 kg	afsluitbaar	ja
laden aantal	1 stuks	gewicht	40,901 kg
draagvermogen lade	75 kg		

## Gerelateerde Producten

232989		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen