

Treston stellingbak ReBOX

hoogte x breedte x diepte 80 x 186 x 300 mm, van industrieel gerecycled polypropyleen, in grijs

VE 20 stuks

Artikelnummer: 272148



TRESTON

stellingbak






- geschikt voor alle metrische stellingssystemen
- hoogte x breedte x diepte 80 x 186 x 300 mm
- van industrieel gerecycled polypropyleen
- in grijs
- groefgeleiding voor de opname van tussenwanden
- Gelijke breedten stapelbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +75 °C
- bestendig tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen
- inhoud levering: inclusief zelfklevend etiket
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| baktype | stellingbak | geschikt voor levensmiddelen | nee |
| geschikt voor (product/materiaal) | metrische stellingssystemen | indeling | voorbereid |
| hoogte | 80 mm | kleur | grijs |
| breedte | 186 mm | temperatuurbestendigheid | -20 °C tot +75 °C |
| diepte | 300 mm | bestendigheid | tegen olie, de meeste zuren en oplosmiddelen |
| materiaal | polypropyleen | inhoud levering | inclusief zelfklevend etiket |
| elektrisch geleidend | nee | garantie | 5 jaar |
| stapelbaar | ja | gewicht | 6,2 kg |

nestbaar nee

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203969 |  | tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden |
| 215728 |  | gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 80 mm |
| 221120 |  | poetsdoek, 1000 doeken, rollen lengte x diameter 300 m x 250 mm, papierkwaliteit gerecycled vlies, in oudroze |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 223712 |  | balpen, schrijfkleur zwart, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant |
| 242396 |  | poetsdoekrol in dispenser, 200 doekjes, lengte x breedte 300 x 250 mm, rollen lengte x breedte 60 m x 250 mm, voor het verwijderen van alle 300 mm geperforeerd, van gerecyclede cellulose, uitgerust met handgreep, bevestiging aan meegeleverde wandhouder mogelijk |
| 504734 |  | werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen |
| 529928 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 0,85 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |