

Hailo Telescopische dubbele ladder

TopLine D100

trap beide zijden, 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 sporten en treden met antislipprofiel (incl. bordes), Standhoogte 0,44 - 0,87 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 274158



Telescopische dubbele ladder





- trap beide zijden
- 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 sporten en treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- Standhoogte 0,44 - 0,87 m
- hoekverstevigingen aan bovenste en onderste trede
- Ingeklapt hoogte x diepte 980 - 1430 x 250 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging, veiligheidsvergrendelingsysteem
- kunststof antislipvoeten aan het balkeinde
- ruimtebesparend inklap- en inschuifbaar
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- belastbaar tot 150 kg

- Opgesteld hoogte x breedte x diepte 870 - 1310 x 520 x 900 - 1240 mm
- gewicht 8,9 kg
- volgens DIN EN 131
- 3 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	Telescopische dubbele ladder	leuning	nee
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging, veiligheidsvergrendelingsysteem
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	nee
hoogte sokkel	0,87-1,31 m	spreidbeveiliging	ja
standhoogte	0,44-0,87 m	ladder uitvoering	tweedelig
werkhoogte	2,87 m	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6	stabiliteit / versterking / vers	hoekverstevingen aan bovenste en onderste trede
type trede/sport	sporten en treden met antislipprofiel	oppervlak steel	geëloxeerd
hoogte	870-1310 mm	ladder voor op de trap	ja
breedte	520 mm	belastbaar tot	150 kg
diepte	900-1240 mm	onderbouw	kunststof antislipvoeten
in-/uitklapbaar	ja	norm	DIN EN 131
klapfunctie	ruimtebesparend inklap- en inschuifbaar	garantie	3 jaar
in-/uitklaphoogte	980-1430 mm	gewicht	8,9 kg
in-/uitklapdiepte	250 mm		

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221388		noppenhandschoenen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
227879		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 40, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel

885688



pioon, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag