

## ventouse de manutention

force verticale 100 kg, 3 ventouse(s)  
Ø 120 mm, corps en aluminium



Numéro d'article: 329378

## Ventouse de manutention

### avec 3 ventouses

ventouse de manutention

- force verticale 100 kg
- convient pour tôles grand format et vitres
- 3 ventouse(s) Ø 120 mm
- corps en aluminium

## Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	convient pour (produit/matériau)	tôles grand format et vitres
type de moyen de levage	élévateur de panneaux	diamètre de disques	120 mm
type porte-panneaux	ventouse de manutention	nombre de ventouses	3 pièce
kit	simple	matériau	aluminium
force verticale	100 kg	Poids	1,57 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221159






lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux

221283



gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique

222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm