

fetra

materiaalstandaard

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 510 x 410 mm,
platform van staal, met steunrand,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, hoogte 505 - 775 mm,
met TPE-banden

Artikelnummer: 374306



fetra
Transportgeräte



fetra Materiaalstandaard

Draagvermogen 150 kg

materiaalstandaard

- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 510 x 410 mm
- platform van staal, met steunrand
- staalconstructie, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- hoogte 505 - 775 mm
- niveaus per 25 mm verstelbaar
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	glijlager
type wagen	materiaalstandaard	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	150 kg	materiaal	staal
lengte laadvlak	510 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte laadvlak	410 mm	levering	gedemonteerd
hoogte	505-775 mm	euronorm	nee
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	constructies	geen
etagetyp	staalplaat	wagen uitrusting	excl. uitrusting
materiaal platform	staal	in-/uitklapbaar	nee
platform uitrusting	steunrand	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	oppervlak	m. poedercoating
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	kleur	briljantblauw // RAL5007
banden	TPE	gewicht	16 kg
wiel-ø	75 mm		