

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **486-1005**

Artikel/Modell **SARO 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 350 PV 2T**

GTIN **4017337058327**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Stahl kunststoffbeschichtet, schwarz**
- **Türanschlag wechselbar, Tür abschließbar**
- **7 verstellbare Holzroste + 1 Bodenrost für ca. 127 Standardflaschen**
- **LED-Beleuchtung**
- **Digitales Thermostat**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Geeignet für Klimaklasse 4**
- **Temp. Zone 1: +5 / +12 °C; Zone 2: +12 / +20 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,250 kW**
- **Roste: 7x B 453 x T 543 + 1x B: 490 x 390 mm**
- **Inhalt: 334/225 Liter**
- **Außenmaße: B 600 x T 700 x H 1500 mm**
- **Gewicht: 108 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)**

Ursprung Portugal
Zolltarifnummer 84185019
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827