

HSM SECURIO P36i - 1 x 5 mm



| | |
|---|-------------------|
| Artikelnummer | 00000000001854121 |
| EAN | 4026631057899 |
| eclass 7.1 | 24320706 |
| UN/SPSC | 44101603 |
| Anwendungsbereich | Abteilung |
| Schutzklasse (DIN 66399) | sehr hoch |
| Schnittbreite | 1 mm |
| Partikellänge | 5 mm |
| Schnittart | Partikelschnitt |
| Sicherheitsstufe (DIN 66399) | P-7, F-3 |
| Schnittleistung in Blatt 80g/m ² | 8 |
| Schnittleistung in Blatt 70g/m ² | 10 |
| Schnittgut | Papier |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Eingabebreite | 330 mm |
| Behälter-/Auffangvolumen | 145 l |
| Behälter-/Auffangvolumen in Blatt | 2667 |
| Schnittgeschwindigkeit | 85 mm/s |
| Durchsatzleistung pro h | 20 kg |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 55 dB(A) |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Breite x Höhe x Tiefe | 580 x 1020 x 550 mm |
| Gewicht | 68 kg |
| Farbe | weiß |