

Helge Nyberg

Miniwagen

Ergobjörn

Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 1 Boden, 1 Drahtkorb, mit Gummi-Bereifung



HelgeNyberg AB



Artikelnummer: 146194

Helge Nyberg Miniwagen Ergobjörn




Miniwagen

- Traglast 50 kg
- mit 3 Etage(n)
- Etage(n) aus Holz mit Laminierung, stufenlos höhenverstellbar
- Etage(n) mit quer angeordneten Drahtgitterstäben
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Stahlrohrkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm
- mit 1 Boden, 1 Drahtkorb
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Stahlrohr
Wagentyp	Postverteilwagen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	50 kg	Farbe	schwarz
Höhe	1065 mm	elektrisch leitend	nein
Länge	650 mm	Etagenausrichtung	gerade
Breite	360 mm	Schiebebügel	1 Stück
Etagen Anzahl	3 Stück	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Oberfläche Etage(n)	laminiert	Rad-Ø	100 mm
Traglast Etage	10 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Etage(n) Ausführung	stufenlos höhenverstellbar	Radlager	Gleitlager
Etage(n) Ausstattung	quer angeordnete Drahtgitterstäbe	Garantie	5 Jahre
Wagen Ausstattung	1 Boden, 1 Drahtkorb	Gewicht	12 kg
Bereifung	Gummi		

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau