

**bott**

## Montagetisch

verso

Höhe x Breite x Tiefe 965 x 1300 x 550 mm, Tischplatte aus Stahl, mit Beschichtung, Ausstattung: 7 Schubladen, 1 Schrank, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233335



### Montagetisch

- Höhe x Breite x Tiefe 965 x 1300 x 550 mm
- Tischplatte aus Stahl, mit Beschichtung
- Ausstattung: 7 Schubladen, 1 Schrank
- links 7 Schubladen
- rechts 1 Schrank
- Schubladen Höhe 6x 100 mm, 1x 125 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

## Technische Details

|                          |                         |                       |                               |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                   | Oberfläche Platte     | beschichtet                   |
| Tischtyp                 | Montagetisch            | Platte Ausstattung    | Abrollrand, Anti-Rutsch-Matte |
| Höhe                     | 965 mm                  | Material Gestell      | Stahl                         |
| Breite                   | 1300 mm                 | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet             |
| Tiefe                    | 550 mm                  | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035          |
| höhenverstellbar         | nein                    | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet             |
| Werkbank Ausstattung     | 7 Schubladen, 1 Schrank | Farbe Front           | purpurrot // RAL3004          |
| Unterbauten links        | 7 Schubladen            | Material Verarbeitung | verschweißt                   |
| Unterbauten rechts       | 1 Schrank               | Türen Anzahl          | 1 Stück                       |
| Schubladen Anzahl        | 7 Stück                 | Türtyp                | Flügeltür                     |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 6x 100 mm, 1x 125 mm    | fahrbar               | ja                            |
| Schubladentraglast       | 50 kg                   | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen                      |
| Auszug Schublade         | 100 %                   | Rad-Ø                 | 125 mm                        |
| Auszug Sperre            | Einzelauszug Sperre     | Gewicht               | 107,805 kg                    |
| Material Platte          | Stahl                   |                       |                               |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 233006 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                       |
| 233008 |  | Trenn- und Steckwände, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                      |
| 233011 |  | Trenn- und Steckwände, mit 27 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                      |
| 233095 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| 233104 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 1300 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
|--------|---|---|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall   |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung   |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |