

Casoo Bockrolle

Traglast 1000 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Gusseisen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243517



Bockrolle

- Traglast 1000 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	1000 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	60 mm
Rad-Ø	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Gusseisen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	5,519 kg