

Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Flügeltür mit Sichtfenster, 2 Vertikalauszüge, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 522537

RasterPlan

KAPPES



Kappes Vertikalschrank RasterPlan®

Vertikalschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür mit Sichtfenster
- mit Drehgriff
- 2 Vertikalauszüge
- Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Traglast je Auszug 100 kg
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Systemschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Sichtfenstertür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	600 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden, Auszugböden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszugsführung	mit Teleskopschiene
Traglast Fachboden	80 kg	Auszug	100 %
Vertikalauszüge Anzahl	2 Stück	abschließbar	ja
Traglast Auszug	100 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	162,5 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Zubehör

522553		Stahlboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522554		Auszugboden für Vertikalschrank, Breite x Tiefe 500 x 600 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522555		Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522556		Schublade für Systemschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau
522557		Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522558		Schublade für Systemschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau
522559		Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau
522560		Schublade für Systemschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau
522564		Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
522565		Bodenverankerung für Schwerlastschrank

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau

520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot