









































Productkenmerken en karakteristieke gegevens





















Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Bedrading	7LV
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Lengte net	1.475 mm
Breedte-net	63 mm
Hoogte net	41,40 mm
Gewicht	1,6 kg


















Verkrijgbaar toebehoren








Artikel	Omschrijving
 E01 plafondbevestigingsplaat 2342000	1 stuk, plafondbevestigingsplaat met karabijnhaak
 07690TL ophangoog 2196600	Armatuurdraagbeugel
 A01KX/1500 p2 2230200	1 stuk, kettingophanging met spanslot en ophangklem, 1500 mm lang
 A01SX/1500 p2 2230800	Draadophanging voor afhanghoogten tot 1500 mm.
 E03KX p5 2342900	Ophangkral voor kettingophanging
 A01DSX/1500 p2 2229700	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
 E04 schakelketting (20m) 2343400	Schakelketting glansverzinkt (20 m).
 E03SX p2 2343300	Ophangkral voor kettingophanging
 E06 Staaldraad (20m) + secondenlijm 2343700	20 m lang, met snellijm om uitrafeling van de draadeinden te voorkomen
 A01SX/1500 2230700	1 stuk, draadophanging met ophangkral, 1500 mm lang

	A01KX/1500 2230100	1 stuk, kettingophanging met spanslot en ophangklem, 1500 mm lang
	A01DSX/1500 2229600	1 stuk, decoratieve draadophanging, 1500 mm lang
	E03KX 2342800	1 stuk, ophangkral voor kettingophangingen
	E03SX 2343200	1 stuk, ophangkral voor draadophangingen in combinatie met E06 en E07
	07690LHI spanningschakel 10St 2195300	Kabelhouder, inwendig (10 stuks)
	D01X p2 2321300	2 stuks, bevestigingsklem voor montage direct op het plafond
	D01X 2321200	1 stuk, bevestigingsklem voor de montage direct op het plafond
	07690LHA kabelhouder 2195200	Kabelhouder, uitwendig
	07690SK scheidingsstekker m snijklem 2195900	Connectoren voor lintkabel
	07690VV bedradingsverbinder 2197300	Bedradingskoppeling, 7-polig connectorpaar
	07690TO connector 5-polig 2196700	Connector, voor de elektrische aansluiting van afzonderlijke geleiders
	E03SKX 6188900	Ophangkral voor kettingmontage
	A01SXVA 6817000	1 stuk. Draadophanging met ophangkral
	07650 Flex Ans-Ltg 3pol 6912100	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	07650 Flex Ans-Ltg 5pol 6912200	Flexibele aansluitkabel voor E-Line LED-apparatendrager.
	E03SKX p5 6979200	Ophangkral voor kettingmontage
	07650 Ks 01 7260500	eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP20.
	A01DSX/3000 7234300	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm
	A01DSX/5000 7234400	1 stuk. Decoratieve draadophanging met ophangkral, 5000 mm
	A01SKX/1500 7234500	Kettingophanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller.

	A01SX/5000 7234600	1 stuk. Draadopanging met ophangkral, 5000 mm
	A01SKX/1500 p2 7270800	Kettingopanging bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, en ophangkral E03KX. Met voorgemonteerde hoogteversteller.
	D01X/2 m Caddy-Clip p2 7270900	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2 7271000	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	A01SX/3000 p2 7271100	Draadopanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, \varnothing 1,75 mm en ophangkral uit roestvrij staal.
	A01SX/5000 p2 7271200	Draadopanging met ophangkral. Bestaande uit 1 staaldraad, verzinkt, \varnothing 1,75 mm en ophangkral uit roestvrij staal.
	07650 BL L225 01 7258700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 2211,5 mm.
	07650 BL L187 01 7258800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1843 mm.
	07650 BL L150 01 7258900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1474 mm.
	07650 BL L112 01 7259000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1106 mm.
	07650 BL L75 01 7259100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 737 mm.
	07650 BL L37 01 7259200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 368,5 mm.
	07650 BL-M L112 01 7219400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1105,5 mm.
	07650 BL-M L37 01 7219700	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 368 mm.
	07650 BL-M L75 01 7220000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 737 mm.
	07650 BL-M L187 01 7220300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1842,5 mm.
	07650 BL-M L150 01 7220600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1474 mm.
	07650 BL-M L225 01 7223200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 2211 mm.
	07650 BL-M 5-pol L37 01 7225000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 368 mm.
	07650 BL-M 5-pol L75 01 7225100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 737 mm.

	07650 BL-M 5-pol L112 01 7225200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1105,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L150 01 7225300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1474 mm.
	07650 BL-M 5-pol L187 01 7225400	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1842,5 mm.
	07650 BL-M 5-pol L225 01 7225500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 2211 mm.
	07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L-Connector 01 7508600	L-vormige lichtlijnverbinding voor E-Line Fi, wit
	07650 T-Connector 01 7508900	T-vormige lichtlijnverbinding voor E-Line Fi, wit
	07650 X-Connector 01 7509200	X-vormige lichtlijnverbinding voor E-Line Fi, wit
	07650 Connector 1-pol 7688200	Stekker, 1-polig ter vervanging of uitbreiding. Kleur wit.
	07650 BL L5 01 7688300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 55 mm.
	A01DSXOE/1500 7694900	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/3000 7695000	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/6000 7695100	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/1500 p2 7695200	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/3000 p2 7695300	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	A01DSXOE/6000 p2 7695400	Decoratieve draadopanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor het lichtlijnsysteem E-Line 7650 FIX.
	07650IP BL-M 5-pol L37 01 7784600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 368 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L75 01 7785900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 737 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L112 01 7786000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L150 01 7786100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1474 mm.

	07650IP BL-M 5-pol L187 01 7786200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL-M 5-pol L225 01 7786300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 2211 mm.
	07650IP BL-M L112 01 7787600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL-M L37 01 7787900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 368 mm.
	07650IP BL-M L75 01 7788200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 737 mm.
	07650IP BL-M L187 01 7788500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL-M L150 01 7788800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL-M L225 01 7789200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit plaatstaal. kleur wit (RAL 9016). Lengte 2211 mm.
	07650IP Ks 01 7789600	eindafdekking voor het afsluiten van een LED-lichtlijn van het type E-Line 7651 Fix IP50.
	07650IP BL L112 01 7712000	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL L112 03 7712100	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1106 mm.
	07650IP BL L150 01 7712300	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1474 mm.
	07650IP BL L187 01 7712600	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1843 mm.
	07650IP BL L225 01 7712900	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 2211,5 mm.
	07650IP BL L37 01 7713200	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 368,5 mm.
	07650IP BL L75 01 7713500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 737 mm.
	07650IP BL L5 01 8362500	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 54,5 mm.
	07650IP BL L153 01 8362800	blindafdekking voor het LED-lichtlijnsysteem E-Line Fix. Uit PVC. kleur wit (RAL 9016). Lengte 1530 mm.
	koppelst 07690TK sendzi 2515800	Draagprofielkoppeling uit verzinkt staal
	A01DSX/5000 p2 3662199	Decoratieve draadopphanging met ophangkral.

	A01DSX/3000 p2 3661999	Decoratieve draadophanging met ophangkral.
	A01SX/3000 3664499	1 stuk. Draadophanging met ophangkral, 3000 mm
	D01X m Caddy-Clip 01 4068899	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	D01X m Caddy-Clip 4068999	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	07690VS 2,5² L100 6822100	Verbindingskabel met 7-polige stekker, 100 mm.
	07690/1LV 2,5² L300 6822200	Aansluitkabel voor middenvoeding van E-Line-draagprofielen.
	07690VS 6822300	7-polige stekker, star.

Aanbestedingstekst

draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen. Samen met een afzonderlijk te bestellen lichtlijnkoppelstuk ook geschikt voor lichtlijntoepassingen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Met 7-aderige doorvoerbedrading. Kabeldiameter 2,5 mm². Met 1 connector voor de gereedschaploze, elektrische verbinding van de apparatendragers. Met 7-polig connectorpaar voor elektrische snelaansluiting en aanraakveilige afscherming van de kabeleinden. De warmtebestendige doorvoerbedrading is bij levering volledig voorzien van alle nodige componenten. Alle verbindingen zijn uitgevoerd als snelaansluiting met een beveiliging tegen verkeerde polariteit. Dankzij de uitbreekopening (M20/PG13,5) bovenaan vereist de aansluiting op de voeding geen toebehoren. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak wit gecoat.